



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa


## Szafa Termostatyczna ST 700 Smart PRO



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

### Atuty sterownika Smart PRO:

- duży (7), czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy
- komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury
- funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników
- kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- rejestr zdarzeń z obsługą wiadomości Użytkownika
- oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obsługi dostępne z poziomu sterownika



**Smart PRO** - ekran podglądowy



## DANE TECHNICZNE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| obieg powietrza               | wymuszony                  |
| pojemność komory [l]          | 625                        |
| pojemność użytkowa komory [l] | 611                        |
| sterownik                     | mikroprocesorowy PID       |
| wyswietlacz                   | 7" kolorowy panel dotykowy |

## TEMPERATURA

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| zakres temperatury pracy [°C]           | +3...+70                      |
| regulacja temperatury co ... [°C]       | 0,1                           |
| stabilność temperatury w 37°C [±/°C]*   | 0,3                           |
| jednorodność temperatury w 37°C [±/°C]* | 1,0                           |
| zabezpieczenie temperaturowe            | klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 |

## KOMORA

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| drzwi | pełne / szklane lub podwójne (opcja) /4/ |
|-------|------------------------------------------|

### materiał komory

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| C Smart PRO  | stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016              |
| CS Smart PRO | stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016              |
| P Smart PRO  | kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 |
| PS Smart PRO | kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 |

### materiał obudowy


|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| C Smart PRO  | blacha malowana proszkowo  |
| CS Smart PRO | stal nierdzewna szlifowana |
| P Smart PRO  | blacha malowana proszkowo  |
| PS Smart PRO | stal nierdzewna szlifowana |

### wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

|             |      |
|-------------|------|
| szerokość A | 730  |
| wysokość B  | 1990 |
| głębokość C | 960  |

### wymiary komory [mm]

|              |      |
|--------------|------|
| szerokość D  | 540  |
| szerokość D' | 600  |
| wysokość E   | 1510 |
| głębokość F  | 680  |
| wysokość I   | 1380 |



|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| ilość półek (standard   max)            | 3   11 |
| maksymalne obciążenie półki [kg] /2/    | 30     |
| - wersja wzmocniona półki (PW) [kg] /3/ | 100    |
| maksymalne obciążenie urządzenia [kg]   | 150    |
| waga urządzenia [kg]                    | 121    |



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| zasilanie                     | 230V 50-60Hz |
| moc znamionowa urządzenia [W] | 650          |
| czynnik chłodniczy            | R290 / GWP=3 |
| gwarancja                     | 24 miesiące  |
| producent                     | POL-EKO      |

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

\* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:

$K = \frac{+/- (T \text{ średnie maks.} - T \text{ średnie min.})}{2}$

1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm

2 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni

3 - półka wzmocniona


4 - dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane

## OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: \*/C

wewnętrzne drzwi szklane



Numer zamówienia: \*/A


zewnętrzne drzwi szklane



**INOX**


Numer zamówienia: \*/P INOX

Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX




Numer zamówienia: \*/PP

półka perforowana




Numer zamówienia: \*/PW

półka wzmocniona



Numer zamówienia: KUW GN\*/\*


kuweta ze stali nierdzewnej



**ALU**

Numer zamówienia: ST/CHL/SWP ALU

szuflada aluminiowa na prowadnicach malowanych proszkowo



**INOX**

Numer zamówienia: ST/CHL/SWP INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach malowanych proszkowo



**INOX/INOX**

Numer zamówienia: ST/CHL/SWPN INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej



Numer zamówienia: QLK\*


kółka jezdne



**POL-EKO**  
Perfect Environment


(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C




Numer zamówienia: \*/FIT

Fitotron




Numer zamówienia: FIT/R3

Niezależna kontrola natężenia w panelach FIT




Numer zamówienia: GNZ

Wewnętrzne gniazdo sieciowe



Numer zamówienia: BRT/\*/L IQ/OQ/PQ

wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ




Numer zamówienia: BPP 12

bateryjne podtrzymywanie pracy wyświetlacza




Numer zamówienia: PORT ALARM

port alarmowy




Numer zamówienia: LANK

Kabel LAN




Numer zamówienia: OCZ/20

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 20 mm




Numer zamówienia: OCZ/30

Otwór do wprowadzania czujnika temperatury 30 mm



Numer zamówienia: OCZ/60

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 60 mm



Numer zamówienia: OCZ/100

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 100 mm



Numer zamówienia: KD

Kontrola dostępu